



Distributore Esclusivo Italia - Latex International Italia S.p.a.  
 Via Roma N. 325 Palermo (italy)  
 www.dunlopilloitalia.com  
 tel. +39091241411 - fax. +390916791178  
 e-mail: dunlopilloitalia@ymail.com

Dunlopillo®  
 differenza nella qualità






M A T E R A S S I E G U A N C I A L I

### Materassi Confezionati

Modello	Dimensioni		
	L	P	A
Skinlifetech	190	80	18/22
Skinlifelop	190	80	22
Skinlifelilly	190	80	22
Skinlifememo	190	80	22

### Guanciali, Tipi e Dimensioni:

Modello	Dimensioni - Centimetri		
	L	W	H
superconfort	72	43	17,5
queen	70	40	17,5
good night	70	40	15
mark2	70	40	15/17,5



Densità doppia differenziata

**Dunlopillo**  
INTERNATIONAL

**Talatech**  
PREMIUM  
GATE


**SUPER COMFORT**  
72x43x17,5 cm

Alta resilienza • Indefornabile • Traspirante  
 Antiacaro • Batteriostatico • Igienizzabile



CONFIDENCE  
IN TEXTILES

Tested for harmful substances  
 according to Oeko-Tex Standard 100  
 No 18915 Shirley





# Dunlopillo® differenza nella qualità

M A T E R A S S I E G U A N C I A L I

Distributore Esclusivo Italia - Latex International Italia S.p.a.  
Via Roma N. 325 Palermo (italy)

www.dunlopilloitalia.com  
tel. +39091241411 - fax. +390916791178  
e-mail: dunlopilloitalia@ymail.com


## la differenza Dunlopillo

- Consistenza e durata superiori
- La più ampia gamma di prodotti comfort (8 ILD)
- Esclusivo test di consistenza per materassi a 9 zone
- 5 lavaggi per ogni prodotto al fine di rimuovere le proteine ed i saponi Residui
- Struttura a microcellule dalla eccezionale uniformità per una maggiore durata del comfort
- Prodotti sagomati esclusivi
- Il più vasto assortimento di guanciali sagomati
- Processo produttivo rispettoso dell'ambiente
- Efficiente imballaggio a rotoli per l'esportazione (100 x 200 x 15 cm e 150 x 200 x 15 cm)


## Il miglior lattice del mondo a lavorazione Talalay

La lavorazione Talalay è unica, un metodo produttivo rispettoso dell'ambiente che viene utilizzato per creare la migliore gommapiuma in lattice del mondo.

A differenza dalla più comune lavorazione Dunlop, quella Talalay si caratterizza di due fasi esclusive- aspirazione e congelamento - che producono la migliore consistenza, sensazione tattile e durezza dei prodotti Talatech.



Il nostro modernissimo stabilimento è stato costruito diventando nel tempo il punto di riferimento del settore per la qualità. Ogni fase del processo di lavorazione è strettamente monitorata da un sistema di controllo computerizzato interamente integrato. Il sistema di controllo ci permette di creare velocemente ed in modo efficiente il prodotto ideale per le vostre necessità di vendita. Per ogni materasso, viene effettuato un test di qualità su nove zone e ciascun guancialetto viene pesato e sottoposto ad ispezione visiva affinché la nostra clientela riceva solamente i prodotti della migliore qualità.



## Superiorità dimostrata

Le prove effettuate da laboratori indipendenti hanno dimostrato la superiorità nelle prestazioni del nostro lattice con marchio Talatech rispetto a prodotti concorrenti in aree importanti quali:

### Durevolezza

Nelle prove d'urto e di schiacciamento, il lattice Talatech supera nelle prestazioni altri tipi di lattice. I normali test ASTM ( American Standard Test Method) effettuano delle simulazioni sulla capacità del materiale di resistere alle impronte del corpo per lunghi periodi di tempo.

Test di schiacciamento		Test d'urto	
PRODOTTO	%PERDITA SPESSORE	PRODOTTO	% PERDITA ILD
Talatech	3,3%	Talatech	6%
Lattice Talalay europeo	5,7% (73% > LI)	Lattice Talalay europeo	16% (167% > LI)
Lattice Dunlop europeo	11% (233% > LI)	Lattice Dunlop europeo	18% (200% > LI)
Lattice 100% naturale asiatico	12,5% (279% > LI)	Lattice 100% naturale asiatico	17% (183% > LI)

### Traspirabilità

I test sulla permeabilità dell'aria eseguiti dai Laboratori di Ricerca MGA hanno dimostrato che Talatech è 7 volte più traspirante rispetto ad altri tipi di materiali in gomma espansa.

### Misurazione della Permeabilità dell'Aria

PRODOTTO	FLUSSO ARIA (cm <sup>3</sup> /secondo)	% DIFFERENZA CON TALATECH
Talatech	2652	0%
Unilatex (processo continuo)	1299	-51%
Lattice Dunlop europeo	688	-74%
Gommapiuma elastica Visco	618	-77%
Gommapiuma in poliuretano	346	-87%

### Alleggerimento della Pressione

Se confrontate con altri prodotti in gomma espansa, le strutture interne dei guanciali e dei materassi in lattice Talatech hanno una capacità superiore di far diminuire la pressione fino al 97%

### Rilevamento della Pressione XSENSOR®



4 volte  
più  
duraturo

7 volte  
più  
traspirante

Maggiore  
alleggeri-  
mento  
della  
pressione  
fino al  
97%